


Соединительные провода
BCC A325-A325-30-330-PS85N6-010
Код заказа: BCC090J

BALLUFF



Basic features

Область применения	DeviceNet Thin
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.60 mm $\pm$ 0.25 mm
Кабель	PUR Shielded gray, 1 m, drag chain compatible
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	1 млн.
Количество проводников	4
Разъем 1	7/8"-Female, angled, 5-pin
Разъем 2	7/8"-Male, angled, 5-pin
Сечение проводника	22 AWG/24 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Волновое сопротивление	120 Ом $\pm$ 12 Ом
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
Структура проводников	2x2 витые пары

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
----------------	-----------------------

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc/Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.


Mechanical data

Длина кабеля L	1.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks


Простой кабель: допуск по UL-AWM 20626 или CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



Выход DeviceNet


- Конт. 1: экран
- Конт. 2: +24 В
- Конт. 3: 0 В
- Конт. 4: CAN H
- Конт. 5: CAN L



Вход DeviceNet

- Конт. 1: экран
- Конт. 2: +24 В
- Конт. 3: 0 В
- Конт. 4: CAN H
- Конт. 5: CAN L

Wiring Diagrams (Schematic)



L