



Соединительные провода
BCC A314-A314-30-304-VX44W6-200
Код заказа: BCC091T

BALLUFF




Basic features		Environmental conditions	
Область применения	Рабочее напряжение	Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE	Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C
Electrical connection		Material	
Диаметр кабеля D	10.67 mm ±0.25 mm	Материал держателя контактов	PUR/PUR
Кабель	ПВХ желтый, 20 m	Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Количество проводников	4	Материал корпуса	PUR/PUR
Разъем 1	7/8"-Гнездо, прямой, 4-конт.	Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 4-конт.		никелир./литой под давлением цинковый сплав
Сечение проводника	16 AWG		никелир.
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой	Материал оболочки кабеля	ПВХ
Electrical data		Mechanical data	
Operating voltage Ub 3-phase network	277/480V AC +/- 15%	Длина кабеля L	20.00 m
Номинальный ток (40 °C)	10.0 A	Момент затяжки	1,5 Нм / 1,5 Нм
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V	Оболочка кабеля, цвет	желтый
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V		
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC		
Remarks			
Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 В			
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью			

Connector Drawings



II

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.



I

Конт. 1: коричневый
Конт. 2: белый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

