




1) Активная поверхность, 2) Активная поверхность носителя данных, 3) Активная поверхность головки зап./счит.,
4) Блок обработки результатов или преобразователь, 5) см. примечания



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Элемент связи для передачи данных
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm
Длина кабеля L	5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	3 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Тип разъема	бесшовн., 5.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Material

Материал корпуса	Латунь, Гайки, латунь, никелир., никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-380-06/06-05
Код заказа: BIS00N9

BALLUFF

Mechanical data


Конструкция 2 M16x1
Размеры Ø 16 x 35 mm

Снаряженная масса 230.00 g
Типоразмер M16x1
Установка без металла (свободная зона)
на металл заподлицо в металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
5) Внимание: обозначение «R/W-Головка» должно быть обращено к головке зап./счит. BIS C-30x – см. надпись на кабеле. Активная поверхность без маркировки на кабеле должна быть обращена к носителю данных.

Technical Drawings



1) Расстояние