




Basic features

Принцип действия	Компактный программатор
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Клавиатура	32 буквенно-цифровых кнопки (4x8)
------------	-----------------------------------

Electrical connection

Разъем (напряжение питания IN)	X3 (зарядное гнездо): Ø 2.5 mm-Храповое гнездо
Разъем (сервисное обслуживание)	X2: Штекер, 5--конт.

Electrical data

Время зарядки	4 h
Зарядное напряжение	5...10 В, внутр. огранич.
Зарядный ток	400 mA
Номинальное напряжение	2.4 VDC
Рабочее напряжение Ub	Аккумулятор 2,4 В= NiMH

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP40
Температура окружающей среды	0...50 °C

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	97 x 55 x 232 mm
Снаряженная масса	420.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.


Смонтированная головка записи-считывания.

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой $\varnothing \geq 20$ мм.

Для всех носителей данных BIS M-1xx: емкость, макс. 2000 байт формат данных настраиваемый ASCII, HEX, BCD Принадлежности, не входящие в комплект поставки: зарядное устройство BIS C-701-A лоток для зарядки аккумуляторов: BIS C-702-A интерфейсный кабель: BIS C-522-ПВХ-02

Connector Drawings



1) Вид в направлении вставки

2) Сервисный интерфейс RS232