



1) Панель индикации и управления, 2) Технологический разъем, 3) Корпус поворачивается на 320°



Basic features

Панель управления	2 кнопки Поворот на 320° 4-значный, 7-сегментный красный индикатор
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД
--------------------------------	----

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием

Electrical data

Выходной ток, макс.	500 mA
Класс защиты	III
Потребляемый ток, макс.	50 mA
Рабочее напряжение U_b	18...36 VDC
Циклы нагрузки	100 млн.
Циклы переключения, мин.	100 млн.
Частота переключения	200 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	30 g, 11 ms
EN 60068-2-6, вибрация	30 г, 10...2000 Гц
Излучение помех	EN 61000-6-4:2013
Компенс. температура	-25...85 °C
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2:2005
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C
Температура среды	-25...125 °C
Температура хранения	-40...85 °C
Температурный коэффициент, типов.	$\leq \pm 0.3 \% \text{ FSO/10K}$

Functional safety

MTTF (40°C)	368 a
-------------	-------

Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 mA
Переключающий выход	PNP замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)

Material

Материал измерительных ячеек	Керамика Al2O3
Материал корпуса	PA PA 6.6
Материал корпуса штекера	Высококачественная сталь (1.4307)
Материал технологического соединения	Высококачественная сталь (1.4301)
Материал уплотнительного кольца	FKM


Mechanical data		Range/Distance	
Вес	230.00 g	Давление перегрузки	200 bar
Макс. момент затяжки	5 Nm	Давление разрыва	300.00 bar
Технологическое соединение	G 1/4" (DIN 3852)	Диапазон измерения	0...100 бар
		Долговременная стабильность, макс.	0,3 % FSO/год
		Разрешение	≤ 12 бит
		Точность	±0,5 % FSO BFSL
		Точность воспроизведения	≤ ± 0,2 % FSO
		Частота дискретизации	1 ms

Remarks

Выдерживает вакуум
Допустимая нагрузка на аналоговый выход Rmax = 330 Ом
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

