




Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.90 mm $\pm$ 0.25 mm
Кабель	PUR black, 2.00 m
Количество контактов	19
Количество проводников	19
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	1 1/8"-Гнездо, прямой, 19-конт.
Сечение проводника	18 AWG/22 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	6.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings



PIN 1: violet

Конт. 2: красный

Конт. 3: серый

Конт. 4: красный/синий

Конт. 5: синий (0,75 мм²)

Конт. 6: зеленый

Конт. 7: коричневый (0,75 мм²)

Конт. 8: белый/зеленый

Конт. 9: белый/желтый

Конт.10: белый/серый

Конт.11: черный

Конт.12: зеленый/желтый (0,75 мм²)

Конт.13: желтый/коричневый

Конт.14: коричневый/зеленый

Конт.15: белый

Конт.16: желтый

Конт.17: розовый

Конт.18: серый/коричневый

Конт.19: серый/розовый

Wiring Diagrams (Schematic)

