




1) Упл. кольцо, 2) Стопорная шайба



Basic features

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Область применения                          | Встраиваемый штекер |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | cULus<br>E~<br>WEEE |

Electrical connection

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Количество проводников | 9                              |
| Разъем                 | 1 1/8"-Штекер, прямой, 9-конт. |
| Сечение проводника     | 18 AWG                         |

Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 300 VDC / 300 VAC |

Environmental conditions

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Степень защиты               | IP67         |
| Температура окружающей среды | -40...105 °C |

Material

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Материал держателя контактов | PVC                  |
| Материал изоляции жил        | ПВХ                  |
| Материал контактов           | Copper alloy         |
| Материал накидной гайки      | Aluminum<br>Anodized |


Mechanical data

|                |          |
|----------------|----------|
| Длина вывода L | 2.00 m   |
| Крепление      | 1/2" NPT |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: красный/черный
- Конт. 4: зеленый/черный
- Конт. 5: белый
- Конт. 6: красный
- Конт. 7: зеленый/желтый
- Конт. 8: белый/черный
- Конт. 9: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_