

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	12.58 mm ±0.25 mm
Кабель	PVC Yellow, 10 m
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	7/8\"-Штекер, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/5 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 В
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



Конт. 1: черный

Конт. 2: синий

Конт. 3: зеленый/желтый

Конт. 4: коричневый

Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____