




1) Маркировочная клипса, бел.



Basic features

Взрывозащита	Ex II 3G Ex nA II T4 Ex II 3G Ex nA II T6
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm ± 0.20 mm
Кабель	PUR black, 10 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	4
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K, До 70 °C/IP67 до 120 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...120 °C
Температура окружающей среды	-25...120 °C

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	---

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Bronze
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Момент затяжки	1,3 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Не содержит галогенов


без содержания силикона

Невоспламеняемость по IEC 60332-1

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

ВНИМАНИЕ: Использование продукта согласно ATEX. Необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации №881613.

Connector Drawings



Конт. 1: коричневый

Конт. 2: белый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

