




Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.41 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	PVC Yellow, 10.00 m
Количество контактов	12
Количество проводников	12
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	1 1/8"-Гнездо, прямой, 12-конт.
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings



- Конт. 1: оранжевый
- Конт. 2: синий
- Конт. 3: черный/белый
- Конт. 4: красный/черный
- Конт. 5: зеленый/черный
- Конт. 6: оранжевый/черный
- Конт. 7: синий/черный
- Конт. 8: черный/белый
- Конт. 9: зеленый/желтый
- Конт.10: красный
- Конт. 11: белый
- Конт.12: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____

.....