

1) от кабельного барабана

Basic features		Electrical data	
Область применения	DeviceNet Thick	Волновое сопротивление	120 Ом ±12 Ом
Electrical connection		Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Диаметр кабеля D	12.19 mm ±0.38 mm	Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Кабель	PUR экранир. серый, 100 m, пригодность для тяговых цепей	Структура проводников	2x2 витые пары
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D	Material	
Кабель, циклы изгиба, мин.	1 млн.	Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Количество проводников	4	Материал оболочки кабеля	PUR
Сечение проводника	15 AWG/18 AWG	Материал оболочки кабеля, указание	экранир.
		Mechanical data	
		Длина кабеля L	100.00 m
		Оболочка кабеля, цвет	серый
		Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

Простой кабель: многоосный гибкий, DeviceNet, толстый, 2/C 18 AWG 2/C 15 AWG, E101876 (UL) CL3 или AWG 20626 - LL33361 CSA AWM I/II A/B 80°C 300 В FT1 - CE


Простые кабели

BCC 0000-0000-00-030-PS85N4-10X

Код заказа: BCC0AEM

BALLUFF

Connector Drawings



Конт. 1: пустой

Конт. 2: красный/ V+

Конт. 3: черный/V-

Конт. 4: белый/CAN_H

Конт. 5: синий/CAN_L