




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	1 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Разъем	M12x1-Гнездо
Тип разъема	1.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	Латунь, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 14.5 x 35 mm
Снаряженная масса	210.00 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-300-PU1-01
Код заказа: BIS00P5


BALLUFF

Help Views

BIS C-300-

[illegible]

BIS C-300-__



passende Datenträger
Appropriate data carriers

statischer Betrieb

Static mode

Schreibabstand in mm

Write distance in mm

Leseabstand in mm

Read distance in mm

Versatz in mm

bei Abstand von

Offset in mm

at distance

0-3

0-3

0,7

1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

36

42

60

±2,5

±2,5

±1,5