



Basic features	
Комплект поставки	Крепежный элемент Крепежный уголок
Область применения	Пневмоцилиндры с шатунами Диаметр поршня: произвольный
Применение	для магнитных датчиков BMF 235
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Material	
Материал	Алюминий

Mechanical data	
Момент затяжки зажимного винта	0.5 Nm
Типоразмер	Т-образный паз

Range/Distance	
Область зажима	5...11 mm