

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-352-001-S115
Код заказа: BIS00NY

BALLUFF

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	0.5 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Разъем	Штекер, 8-конт.
Тип разъема	0.50 m, PU

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Для монтажа используйте прилагаемые крепежные скобы.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Расстояния записи/считывания действительны лишь при монтаже головки записи/считывания на стали.
Только в сочетании с BIS M-6xxx
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Только в сочетании с BAM01MY.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 14443 DIN ISO 15693
--------------------------------------	--------------------------------


Material

Материал корпуса	ABS, GF16, Интерфейс, алюминий
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	25 x 10 x 50 mm
Снаряженная масса	238.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Connector Drawings



1) Вид в направлении вставки

Help Views

BIS M-352-

	BIS M-191-02/A					
passende Datenträger Appropriate data carriers						
Freizone Datenträger in mm (a) Data carrier clear zone in mm	>27 >27					
Freizone Datenträger in mm (b) Data carrier clear zone in mm	>27 >27					

Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-22	0-22
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-22	0-22
Versatz in mm bei Abstand von Offset in mm at distance	X	Y
0	± 25	± 5
5	± 25	± 5
10	± 25	± 5
15	± 25	± 5
20	± 15	± 5
22	± 15	± 5
25		
30		
35		
40		

Einbauhinweis Datenträger
Installation note for data carriers

