


Высокие частоты (13,56 МГц)

BIS M-191-02/A

Код заказа: BIS00NZ

BALLUFF



1) Диапазон записи / считывания, 2) Ось записи / считывания, 3) Свободная зона, 4) Момент затяжки, 5) Разрез, 6) См. примечания



Basic features

EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Форма антенны	Стержень

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,060 с
Время считывания	для 16 байт: 0,03 с Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10 при 55 °С
Структура памяти	250 × 8 bits
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	≥ 10.000.000.000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура хранения	-25...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	2000 Byte
Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 15693
Серийный номер UID, только для считывания	8 Byte
Тип памяти	FRAM

Material

Материал корпуса	PBT, литой полиуретан
------------------	-----------------------

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-191-02/A
Код заказа: BIS00NZ

BALLUFF

Mechanical data

Размеры

24 x 21 x 24 mm

Снаряженная масса

18.00 g

Установка

без металла (свободная зона)

Remarks

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

6) Для предотвращения перекручивания при монтаже используйте цилиндрические штифты Ø3, напр. стандартов DIN EN ISO 2338, DIN EN ISO 8734.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Ударная нагрузка недопустима.