




1) Момент затяжки

Basic features

Принцип действия	Антенна
Форма антенны	Patch

Electrical connection

Гнезда разъема	TNC-Гнездо
Разъем	TNC-Гнездо

Electrical data

VSWR (коэф. стоячей волны)	≤ 1,5:1
Допустимая рассеиваемая мощность	ETSI EN 302208 ≤ 1,0 Вт ERP
Коэффициент защитного действия	≥ 8 дБ
Коэффициент усиления антенны	5.5 dBic
Поляризация	циркулярная
Рабочая частота	865...868 MHz
Сопротивление антенны	50 Ohm

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Mechanical data

Размеры	133 x 18.4 x 133 mm
Снаряженная масса	365.00 g


Range/Distance

Соотношение осей	≤ 2 дБ
Угол открытия, мин.	100° x 100°

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Technical Drawings



1) 865 MHz

1) Диаграмма излучений, X+Y