




1) Активная поверхность, 2) Контактная поверхность, 3) Носитель данных, 4) Диапазон считывания



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	10 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Разъем	M12x1-Гнездо
Тип разъема	10.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	Алюминий, PA 6.6
Материал оболочки	PU

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-302-PU1-10
Код заказа: BIS00P9



Mechanical data

Размеры

40 x 33 x 61.5 mm

Снаряженная масса

270.00 g

Установка

без металла (свободная зона)
на металл заподлицо в металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx
ВНИМАНИЕ: При длине кабеля 10 м расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %

Help Views

BIS C-302-__												
passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS C-100-05/A	BIS C-103-05/A	BIS C-105-05/A	BIS C-121-04/L	BIS C-121-04/L-SA1	BIS C-122-04/L	BIS C-130-05/L	BIS C-130-05/L-SA1	BIS C-191-__/L			
statistischer Betrieb												
Static mode												
Schreibabstand in mm												
Write distance in mm	0-4	0-3	0-3	0-1,5	0-0,7	0-2	0-3,5	0-4	0-4	0-3		
Leseabstand in mm												
Read distance in mm	0-4	0-3	0-3	0-1,5	0-0,7	0-2	0-3,5	0-4	0-4	0-3		
Versatz in mm					±1							
bei Abstand von	0,7											
	1	±3	±3	±1,5		±2	±3	±5	±5	±4		
	2											
	3	±2	±1,5	±1,5			±2	±3	±3	±2		
	4											
	5											
	6											
	7											
	10											
	15											
	20											
	35											
	42											
	60											
Offset in mm												
at distance												