




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	10 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Разъем	M12x1-Гнездо
Тип разъема	10.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	Латунь, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 16 x 35 mm
Снаряженная масса	200.00 g
Типоразмер	M16x1
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
ВНИМАНИЕ: При длине кабеля 10 м расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-306-PU1-10
Код заказа: BIS00PE

BALLUFF

Help Views

BIS C-306-__

passende Datenträger Appropriate data carriers	C-100-05/A	C-103-05/A	C-105-05/A	C-121-04/L	C-121-04/L-SA1	C-122-04/L	C-130-05/L	C-134-__/L	C-130-05/L	C-130-05/L-SA1	C-130-05/L-SA6	C-191-__/L	C-141-11/L
statischer Betrieb													
Static mode													
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0.4	0.3/5	0.3/5	0.2	0.1,2	0.2/5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3/5	0.3/5
Leseabstand in mm Read distance in mm	0.4	0.3/5	0.3/5	0.2	0.1,2	0.2/5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3/5	0.3/5
Versatz in mm bei Abstand von	1 ±3	±3	±3	±2	±2	±2,5	±3/5	±4	±5	±5	±3/5	±4	±3
Offset in mm at distance	2 ±2	±2	±2				±3		±4	±4	±2	±3	±1,5
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	10												
	15												
	20												
	35												
	42												
	60												

[illegible]