




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| EN 55011                                    | Гр. 1, класс А              |
| Принцип действия                            | Головка записи-считывания   |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>UKCA<br>cULus<br>WEEE |
| Форма антенны                               | круглая                     |

Electrical connection

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 5.40 mm                            |
| Длина кабеля L                                      | 1 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D                             |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D                              |
| Кабель, циклы изгиба, мин.                          | 2 млн.                             |
| Разъем                                              | M12x1-Гнездо                       |
| Тип разъема                                         | 1.00 m, PU                         |

Environmental conditions

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка             | да          |
| EN 60068-2-32, свободное падение            | да          |
| EN 60068-2-6, вибрация                      | да          |
| Длительная ударная нагрузка                 | да          |
| Степень защиты                              | IP67        |
| Температура кабеля, тяговая цепь            | -25...60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50...80 °C |
| Температура окружающей среды                | 0...70 °C   |
| Температура хранения                        | -20...85 °C |

Material

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Материал корпуса                     | Латунь, никелир. |
| Материал корпуса, защита поверхности | никелир.         |
| Материал оболочки                    | PU               |

Низкие частоты (70/455 кГц)  
BIS C-315-PU1-01  
Код заказа: BIS00PK



Mechanical data

Размеры

80 x 40 x 80 mm

Снаряженная масса

510.00 g

Установка

без металла (свободная зона)  
на металл заподлицо в металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Help Views

BIS C-315-\_\_

|                                                   | BIS C-104-_/A<br>bündig / flush | BIS C-108-_/L<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-108-_/L-SA2<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-117-05/A<br>bündig / flush | BIS C-117-05/L<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-127-05/L<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-128-_/L<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-130-05/L<br>nicht bündig /non-flush | BIS C-133-_/L<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-134-11/L<br>nicht bündig / non-flush | BIS C-190-_/L<br>nicht bündig / non-flush |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| passende Datenträger<br>Appropriate data carriers |                                 |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
| statistischer Betrieb                             |                                 |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
| Static mode                                       |                                 |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
| Schreibabstand in mm<br>Write distance in mm      | 1-13                            | 2-16                                      | 2-16                                          | 0-15                             | 0-18                                       | 10-30                                      | 0-18                                      | 0-18                                      | 0-15                                      | 0-16                                       | 0-20                                      |  |  |
| Leseabstand in mm<br>Read distance in mm          | 1-13                            | 2-16                                      | 2-16                                          | 0-15                             | 0-18                                       | 10-30                                      | 0-18                                      | 0-18                                      | 0-15                                      | 0-16                                       | 0-20                                      |  |  |
| Versatz in mm<br>bei Abstand von                  | 0,7                             |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 1                               | ±15                                       | ±15                                           | ±15                              | ±17                                        | ±30                                        | ±17                                       | ±16                                       | ±17                                       | ±16                                        | ±18                                       |  |  |
|                                                   | 2                               |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 3                               | ±14                                       | ±14                                           | ±15                              | ±17                                        | ±30                                        | ±17                                       | ±16                                       | ±15                                       | ±16                                        | ±18                                       |  |  |
|                                                   | 4                               |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 5                               | ±11                                       | ±12                                           | ±14                              | ±17                                        | ±30                                        | ±17                                       | ±16                                       | ±15                                       | ±16                                        | ±18                                       |  |  |
|                                                   | 6                               |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 7                               | ±10                                       | ±11                                           | ±12                              | ±15                                        | ±30                                        | ±15                                       | ±14                                       | ±14                                       | ±14                                        | ±18                                       |  |  |
|                                                   | 10                              | ±8                                        | ±8                                            | ±12                              | ±15                                        | ±30                                        | ±15                                       | ±14                                       | ±14                                       | ±12                                        | ±18                                       |  |  |
|                                                   | 15                              |                                           |                                               |                                  | ±14                                        | ±27                                        | ±14                                       | ±11                                       |                                           |                                            | ±16                                       |  |  |
|                                                   | 20                              |                                           |                                               |                                  |                                            | ±20                                        |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 35                              |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 42                              |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |
|                                                   | 60                              |                                           |                                               |                                  |                                            |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                           |  |  |