




1) Активная поверхность, 2) Упл. кольцо с опорным кольцом, 3) Трехосевой штекер



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Серия	WEEE
	S10

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	не применимо
Защита от переплюсовки	не применимо
Разъем	Трехосевой штекер
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Категория применения	=-13
----------------------	------

Environmental conditions

Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP68, IP54 на выходе штекера
Температура окружающей среды	0...180 °C

Material

Активная поверхность, материал	Высококачественная сталь (1.4301)/Эпоксидный клей
Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4104)
Материал опорного кольца	PTFE
Материал уплотнительного кольца	FPM 70

Mechanical data

Момент затяжки	15 Нм
Прочность на сжатие, макс.	150 bar
Размеры	Ø 10 x 38.5 mm
Резьба (A)	M12x1
Типоразмер	D10,0
Уплотнительное кольцо, размер	5,85 x 2,4 мм
Установка	возможность установки заподлицо


Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	10.0 %
Дальность действия Sn 01	2 mm
Диапазон измерения	0,1...2 мм

Remarks

Необходимые комплектующие, усилитель датчика BAE SA-... и соединительный кабель BCC Z003-020

Help Views



L = монтажная глубина + длина датчика