

Basic features

Комплект поставки	Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация питания исполн. элементов UA	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	M27-Гнездо, 26-конт.
Диаметр кабеля D	10 mm
Длина кабеля L	0.5 m
Количество проводников	26
Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем (COM 1)	M12x1-Штекер, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.26 mm ²
Тип разъема	0.50 m, PUR

Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Потребляемый ток без нагрузки макс.	50 mA
Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Суммарный ток UA, исполнительный орган	4.0 A
Суммарный ток US, датчик	4.0 A
Ток переключения	24x 300 mA
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, во вставленном состоянии
Температура окружающей среды	-5...70 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	5.5 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, IN	9 bytes
Параметры процесса, OUT	4 bytes
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	5.5 ms

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал корпуса	Алюминий
Материал оболочки	PUR
Смазывание корпуса	нет

Модули ввода/вывода
BNI IOL-770-V06-A027
Код заказа: BNI004W

BALLUFF

Mechanical data

Вес

517 g


Размеры

31.8 x 31.8 x 185 mm

Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 В, US

Конт. 2: +24 В, UA

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал