




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Момент затяжки, 4) СД (питание), 5) СД (в зоне)



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	Стержень

Display/Operation

Индикация функций	ТР (присутствует тэг) Питание (ВКЛ)
-------------------	--

Electrical connection

Длина кабеля L	1 m
Тип разъема	1.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-20...80 °C

Material

Материал корпуса	Латунь, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 30 x 95 mm
Снаряженная масса	440.00 g
Типоразмер	M30x1,5
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Для подключения к блоку обработки результатов BIS C-6xxx-670.
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-353-E-KBT04-PU-01
Код заказа: BIS00FE

BALLUFF

Help Views

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-353-E-KBT04-PU-01
Код заказа: BIS00FE

BALLUFF

BIS C-353-

[illegible]