


Y-образные разветвители
BCC M414-M425-M425-U2035-020
Код заказа: BCC0CA5

BALLUFF



Basic features

Область применения	Область сварки
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет / СД зеленый / СД зеленый
Функциональный индикатор (конт. 4)	СИД желтый / СИД желтый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.00 mm $\pm$ 0.10 mm
Кабель, напряжение при кручении	$\pm$ 360°/м
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	10 млн.
Количество контактов	4/5/5
Количество проводников	3/3
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	угловой
Разъем 03, исполнение	угловой
Разъем 1	M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Разъем 2	M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Разъем 3	M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	Molded/Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	80 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	80 °C
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...90 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...90 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR/PUR
Материал контактов	Brass/Bronze/Bronze
Материал корпуса	PUR/PUR/PUR
Материал накидной гайки	Die-cast zinc/Die-cast zinc/Die-cast zinc
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	стойкий к сварочным искрам

Y-образные разветвители
BCC M414-M425-M425-U2035-020
Код заказа: BCC0CA5

BALLUFF

Mechanical data


Длина кабеля L	2.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 m


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Невоспламеняемость по UL FT2
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
без содержания силикона

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)



- 1) СД зеленый = индикация работы
2) СД желтый = работа