




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| EN 55011                                    | Гр. 1, класс А              |
| Принцип действия                            | Носитель данных             |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>UKCA<br>cULus<br>WEEE |
| Форма антенны                               | круглая                     |

Electrical data

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Время программирования        | для 1x8 бит: 0,45 с<br>для 64x8 бит: 1,1 с |
| Время считывания              | для 64x8 бит: 0,33 с                       |
| Структура памяти              | 64 × 8 бит                                 |
| Циклы считывания              | неограниченно                              |
| Число циклов программирования | до 30 °C: 1 000 000<br>до 70 °C: 500 000   |

Environmental conditions

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка   | да            |
| EN 60068-2-32, свободное падение  | да            |
| EN 60068-2-6, вибрация            | да            |
| Длительная ударная нагрузка       | да            |
| Степень защиты согласно DIN 40050 | IP68<br>IPx9K |
| Температура окружающей среды      | -25...70 °C   |
| Температура хранения              | -25...95 °C   |

Functional Characteristics

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Данные пользователя, чтение/запись | 2047 Byte |
| Тип памяти                         | EEPROM    |

Material

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                     | Сталь, Носитель данных: PA 12-GF30, Втулка: POM, с покрытием |
| Материал корпуса, защита поверхности | с покрытием                                                  |

Mechanical data

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Размеры           | Ø 22 x 51 mm |
| Снаряженная масса | 26.00 g      |

Низкие частоты (70/455 кГц)  
BIS C-140-11/L-M8-SP40  
Код заказа: BIS00MR

**BALLUFF**

#### Remarks

---

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/  
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.  
Указание времени, включая контроль данных.  
На последней странице можно использовать только 63x8 бит.  
Перед вкручиванием винта смажьте резьбу.  
Мы рекомендуем хранить винты носителей данных при комнатной температуре в сухом месте слегка смазанными.