


Соединительные провода
BCC M414-E834-8G-672-ES64N8-150
Код заказа: BCC0CT3

BALLUFF



Basic features

Область применения	Ethernet, CAT 5
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE cULus

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.35 mm ±0.25 mm
Кабели, указание	Ethernet, CAT 5E
Кабель	TPE Shielded teal, 15 m
Количество проводников	4
Разъем 1	M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Разъем 2	RJ45-Male, straight, 4-pin
Сечение проводника	24 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение U _b	125 VDC / 125 VAC
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Структура проводников	2x2 витые пары

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20626

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP20
Температура кабеля, гибкая прокладка	-40...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-60...80 °C


Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал держателя контактов	PUR/PA 6.6
Материал контактов	Brass
Материал корпуса	PUR/PA 6.6
Материал накладной гайки	Brass nickel plated
Материал оболочки кабеля	TPE
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля L	15.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм / -
Оболочка кабеля, цвет	бирюзовый

Connector Drawings



II


Конт. 1: белый/оранжевый
 Конт. 2: оранжевый
 Конт. 3: белый/зеленый
 Конт. 4: не занят
 Конт. 5: не занят
 Конт. 6: зеленый
 Конт. 7: не занят
 Конт. 8: не занят



I

Конт. 1: белый/оранжевый
 Конт. 2: белый/зеленый
 Конт. 3: оранжевый
 Конт. 4: зеленый

Wiring Diagrams (Schematic)



1) Экран на накидную гайку
 2) Экран на корпус