




Basic features

Комплект поставки	UNC4-40/M3 depth bolt (2x) Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация питания исполн. элементов UA	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Sub-D-Гнездо, 25-конт.
Длина кабеля L	0.6 m
Количество проводников	5
Разъем (COM 1)	M12x1-Штекер, 5-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Тип разъема	0.60 m, PUR

Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Потребляемый ток без нагрузки макс.	60 mA
Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Суммарный ток UA, исполнительный орган	4 A
Суммарный ток US, датчик	4 A
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты	IP40, во вставленном состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	3 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, OUT	2 bytes
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	3.0 ms

Material

Материал корпуса	PA
Материал оболочки	PUR
Смазывание корпуса	нет

Модули ввода/вывода
BNI IOL-752-V09-K007
Код заказа: BNI006U

BALLUFF

Mechanical data

Вес
Размеры

84.091 g
53 x 61 x 12.5 mm


Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings



Конт. 1–16: выход
Конт. 17-24: размыкающий
Конт. 25: 0 В



IO-Link
Конт. 1: +24 В, 1,6А контроллер
Конт. 2: +24 В, 1,6А клапан
Конт. 3: 0 В, контроллер, Конт. 1
Конт. 4: IO-Link
Конт. 5: 0 В, клапан, конт. 2