



Electrical data

Волновое сопротивление	150 Ом ±15 Ом
Номинальный ток (40 °С)	4.0 А
Производственная мощность	ном. 30 пФ/м при 800 Гц
Рабочее напряжение Ub	30 В=
Скрутка	попарно
Сопротивление изоляции	≥ 1 ГОм х км
Сопротивление проводника	≤ 82,0 Ом/км

Environmental conditions

Степень защиты	IP30/IP67/IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-20...50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...60 °C

Кабель, экранирование	Пластмасса, обклеенная алюминиевой фольгой Медное плетение, лужен.
Материал контактов	-/Латунь/Бронза
Материал корпуса	цинк/PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля L	1.00 m
Момент затяжки	-/0,6 Нм/ 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	фиолетовый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	30 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	2 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м при 2 м/с ²


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20236
Невоспламеняемость по IEC 60332-1, FT 1
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



II
Конт. 2: зеленый
Конт. 4: красный




III
Конт. 1: не занят
Конт. 2: зеленый
Конт. 3: не занят
Конт. 4: красный
Конт. 5: не занят



I
Конт. 1: не занят
Конт. 2: не занят
Конт. 3: красный
Конт. 4: не занят
Конт. 5: не занят
Конт. 6: не занят
Конт. 7: не занят
Конт. 8: зеленый
Конт. 9: не занят

Wiring Diagrams (Schematic)



1) Экран на накидную гайку
2) Экран на корпус