



Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Потребляемый ток без нагрузки макс.	55 mA
Рабочее напряжение U_b	18...30,2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e =	24 V
Суммарный ток I_S , датчик	4 A
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °С
Температура хранения	-25...70 °С

Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	3.0 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, IN	2 bytes
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	3.0 ms
Цифровые входы	16 NPN, тип 2

Модули ввода/вывода
BNI IOL-106-000-K006
Код заказа: BNI0074




Material		Mechanical data	
Материал корпуса	РА, прозрачн.	Вес	185 g
Материал уплотнительного кольца	FKM 75	Крепление	Винтовое крепление с 3 отверстиями
Смазывание корпуса	нет	Размеры	50 x 30.8 x 115 mm


Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings



Вход, порты
Конт. 1: +24 В
Конт. 2: вход 2
Конт. 3: земля
Конт. 4: вход 1
Конт. 5: не занят



IO-Link
Конт. 1: +24 В
Конт. 2: не занят
Конт. 3: земля
Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал