

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения

Индикация функций	1-6. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	--

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12-конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 5 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-6. Точка переключения: 6...60 В
Частота переключения	1-6. Точка переключения: 300/мин

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро 2-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-D06-R12-100-10-01-FD-S90R
Код заказа: BNS04NJ

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-6. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-6. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения


Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1. Точка переключения: 15 N
2-6. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-6-я точка переключения:
ролик
1-6-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ± 0.01 mm
-------------------	---

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

