



Basic features

Дополнительные свойства	стойкость к сварочным брызгам
Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Гайка DIN 1763-M24x1,5 (2 шт.)
Применение	для датчиков Ø18 мм для датчиков M18 начиная с длины крепления 50 мм
Принцип действия	Зажим-держатель

Material

Защита поверхности	с тефлоновым покрытием
Материал корпуса	Латунь, с тефлоновым покрытием LCP

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	25 Нм
Момент затяжки гайки с накаткой	3 Nm
Размеры	Ø 32 x 46 mm

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется гайкой с прямой накаткой.
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жесткого упора.
 Держатель подходит для использования в местах, где ведется сварка.
 Не подходит для датчиков с пластмассовым корпусом.