



1) Активная поверхность



Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
EN 55022	Gr.1,KI.B
Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Форма антенны	WEEE
	круглая

Electrical data

Время считывания	для 40 бит: 0,235 с
Длительность хранения данных/лет	неограниченно
Циклы считывания	неограниченно

Remarks

Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.
Указание времени, включая контроль данных.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67, 1 м, 30 мин
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...95 °C

Material

Материал корпуса	ABS, синий
------------------	------------

Mechanical data

Размеры	Ø 31 x 40 mm
Снаряженная масса	4.50 g