





Basic features

Время переключения 10 ms

Использование для серии

EGT F60
RGT 100
RGT 61
RGT 62
RGT 72

Макс. длительность дребезга

1.5 ms

Кулачковые выключатели
BSE 30.0-RK
Код заказа: BSE0005

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	UKCA
	CCC
	WEEE

Electrical connection

Разъем	M3
Система контактов	Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание
Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 6.0 A
Коммутационная способность при 220 В=	0,5 A, L/R = 200 мс
Коммутационная способность при 24 В=	4 A, L/R = 200 мс
Коммутационная способность при 250 В~ 40...60 Гц	1 A cos φ = 0,4 2 A cos φ = 0,8 6 A cos φ = 1
Макс. время переключения	10.0 ms
Мин. нагрузка при 24 В=	20.0 mA
Мин. срок службы, механич.	30 млн. циклов переключения
Номинальное напряжение	250 VAC
Переключений в минуту	300
Переходное сопротивление, макс.	40 mOhm
Переходное сопротивление, макс., указание	Новое состояние
Принцип переключения	Схема с мгновенным переключением, самоочищающаяся
Расположение контактов	РАЗМ: 21+22 ЗАМ: 13+14
Усилие переключения, макс.	4.80 N

BALLUFF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-5...85 °C
------------------------------	------------

Material

Материал контактов	Чистое серебро,позолоч.
Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Термопласт, GF
Материал крышки	Термопласт

Mechanical data

Макс. момент затяжки	120 Ncm
Мин. усилие переключения	3.60 N
Сечение в месте соединения	1.5 mm ²