

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-628-075-A01-03-ST34
Код заказа: BIS011P

BALLUFF



Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа
	United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	UKCA
	WEEE
	CE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
RF актив.	СД желтый
Канал 1/канал 2	СД желтый
СОСТОЯНИЕ MOD	СД красный/СД зеленый
СОСТОЯНИЕ СЕТИ	СД зеленый

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-628-075-A01-03-ST34
Код заказа: BIS011P

BALLUFF

Electrical connection

Гнезда разъема	RCA-Гнездо
Разъем (COM 1)	X1 (Profinet): M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (COM 2)	X2 (Profinet): M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X3: M12x1-Штекер, 5--конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4 (RS232): M12x1-Штекер, 8--конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	500 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface

Интерфейс 01	Profinet
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой

Material

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------


Mechanical data

Размеры	112 x 48 x 164 mm
Снаряженная масса	560.00 g


Remarks

Только для носителей данных стандартов ISO 15693 и ISO 14443A.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.


Connector Drawings




- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция



- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 8-конт./ функция




- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 4-конт./ функция
3) Кодировка D



- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 4-конт./ функция
3) Кодировка D

Help Views



- 1) Антенна
2) Момент затяжки