


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-371-000-A01-SA1
Код заказа: BIS013L

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Свободная зона вокруг



Basic features

Принцип действия	Антенна
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	Квадрат

Electrical connection

Разъем	RCA
--------	-----

Electrical data

Коэффициент усиления антенны	-36.6 dBi
Рабочая частота	13,22 МГц
Сопротивление антенны	50 Ohm

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	2010 a
-------------	--------

Material

Материал корпуса	PA
------------------	----

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-371-000-A01-SA1
Код заказа: BIS013L



Mechanical data		Снаряженная масса	290.00 g
Размеры	113.4 x 42.4 x 118 mm	Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Можно использовать только в сочетании с BIS M-136-03/L-HT.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Используется только в сочетании с BIS M-62x или BIS VM-920.
При использовании BIS VM-920 (BIS014N) в сочетании с соединительным кабелем (BIS00WJ): макс. расстояние записи/считывания уменьшается на 10 %.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Help Views

BIS M-371-000-A01-SA1

[illegible]