

1) от кабельного барабана



Basic features

Область применения	Ethernet, CAT 5
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.64 mm ±0.25 mm
Кабели, указание	Ethernet, CAT 5E
Кабель	TPE экранир. бирюзовый, 100 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	10 млн.
Количество проводников	4
Сечение проводника	24 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.5 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Производственная мощность	13,5 пФ/фут
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Сопротивление проводника	≤ 26,0 Ом/1000 фт
Сопротивление связи, макс.	100 Ом ±15 Ом
Структура проводников	2x2 витые пары

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-40...80 °C
--------------------------------------	-------------

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля	TPE
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.


Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	бирюзовый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

C(UL)US TYPE CMX ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ - CM 2 PR 24 AWG 75C SUN RES OR AWM 2463 80C 600V -- ROHS

Connector Drawings



Провод 1: белый/оранжевый

Провод 2: белый/зеленый

Провод 3: оранжевый

Провод 4: зеленый

5) Пленочный экран

6) 38AWG медная оплетка

7) Оболочка

8) Клейкая лента на вспененной основе