





1) Место присоединения шланга



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Область применения	Трубчатый датчик Распознавание жидкостей
Принцип действия	Головка оптического датчика
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
Серия	T48
Форма	Трубчатый датчик Разъем прямой
Эталонное базовое устройство	BAE SA-0H-059-...

Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.80 mm
Длина кабеля L	1 m
Разъем	Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 1 m, PUR

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...60 °C

Remarks

Оптические свойства шланга и толщина его стенок могут влиять на уровень сигнала.
 Датчик эксплуатировать только на прозрачных шлангах.
 Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Interface

Переключающий выход	для коммутирующего усилителя
---------------------	---------------------------------

Material

Активная поверхность, материал	Эпоксидный клей
Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий, черный анодированный
Материал оболочки	PUR


Mechanical data

Крепление	Винт M3
Размеры	34 x 10 x 10 mm
Ширина вилки	для шланга Ø 4,8 mm

Optical features

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	665 nm
Оптическая особенность	Преломление света водой
Принцип действия, оптич.	Вилочный фоторелейный барьер
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа

Connector Drawings



Opto Symbols

