


Соединительные провода
BCC M415-A315-3F-330-VS85N6-006
Код заказа: BCC0FMF

BALLUFF



Basic features

Область применения	DeviceNet Thin
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.20 mm ±0.13 mm
Кабель	ПВХ экранир. серый, 0.6 m
Количество проводников	4
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., А-с кодированием
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	22 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Волновое сопротивление	120 Ом ±12 Ом
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC
Структура проводников	2x2 витые пары

Remarks

Конструкция кабеля по CMG 75°C или CL2
Невоспламеняемость по UL 1685 (CSA FT4)
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Температура окружающей среды	-20...80 °C


Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля L	0.60 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

Connector Drawings



I


- Конт. 1: экран
- Конт. 2: красный, пара 1
- Конт. 3: черный, пара 1
- Конт. 4: белый, пара 2
- Конт. 5: синий, пара 2



II

- Конт. 1: экран
- Конт. 2: красный, пара 1
- Конт. 3: черный, пара 1
- Конт. 4: белый, пара 2
- Конт. 5: синий, пара 2

Wiring Diagrams (Schematic)



1) Экран на конт. 1