


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-1L4-03/L-D018
Код заказа: BIS012H



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) см. соответственно головку записи/считывания



Basic features

Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,03 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Структура памяти	28 x 4 bits
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 50 °C: 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-20...80 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	112 Byte
Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 15693
Серийный номер UID, только для считывания	8 Byte
Тип памяти	EEPROM

Material

Материал корпуса	PET, прозрач.
------------------	---------------

Mechanical data

Размеры	1 x 20 x 20 mm
Снаряженная масса	1.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-1L4-03/L-D018
Код заказа: BIS012H

BALLUFF

Remarks

Ударная нагрузка недопустима.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Указание времени, включая контроль данных.