




1) Передатчик, 2) Приемник, 3) Оптическая ось



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Головка оптического датчика
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Серия	R027
Форма	квадр. Разъем прямой
Эталонное базовое устройство	BAE SA-ON-029-...

Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.80 mm
Длина кабеля L	1 m
Разъем	Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 1.00 m, PUR

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Interface

Переключающий выход	для коммутирующего усилителя
---------------------	------------------------------

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Material

Активная поверхность, материал	Стекло
Защита поверхности	анодирован., естеств.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован., естеств.
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Крепление	Винт M3
Размеры	15 x 4.8 x 18 mm


Optical features

Вид излучения	microSPOT, СД красного света
Длина волны	645 nm
Принцип действия, оптич.	Однонаправленный световой затвор
Размер светового пятна	Ø 8 mm при 100 mm
Самая маленькая деталь, типов.	0.40 mm
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Характеристика струи	отклон., макс. 2,5°

Range/Distance

Дальность действия	0...2 m
Условное расстояние переключения sn	2000 mm

Connector Drawings



Opto Symbols

