


Сверхвысокие частоты (860...930 МГц)
BIS U-870-1-008-X-005
Код заказа: BAE00LK

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Форму антенны см. в данных, 3) 2D-сканер штрих-кодов



Basic features	
Принцип действия	Компактный программатор
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	ETSI EN 302 208
	WEEE
Форма антенны	E~
	Диполь
Display/Operation	
Клавиатура	52 буквенно-цифровых кнопки
Electrical data	
EN 61000-4-2/3/4/5/6	Четкость 2A/3A/-/-/-
Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	Аккумулятор 3,7 В=

Environmental conditions	
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C
Mechanical data	
Размеры	100 x 69 x 265 mm
Снаряженная масса	650.00 g

Сверхвысокие частоты (860...930 МГц)

BIS U-870-1-008-X-005

Код заказа: BAE00LK

BALLUFF

Remarks

Принадлежности в комплекте поставки: для подключения к: X1 = сетевой адаптер/зарядное устройство стилус

Включая Bluetooth

Включая модуль WLAN

Принадлежности, заказываемые отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.

BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM MD-XA-001-0001

Эксплуатация разрешается только в странах ЕС.

Только для носителей данных стандарта EPCglobal™ Класс 1, Gen 2.

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

В том числе двухмерный сканер штрих-кодов