




1) Индикатор работы зеленый, 2) СД желтый для сигнала 1 (замыкатель), 3) СД желтый для сигнала 2 (размыкатель), 4) Нумерация гнезд



Basic features

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (4 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД желтый (16 шт.)
Индикация рабочего напряжения	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	8x M12x1-Гнездо, 5-конт.
----------------	--------------------------

Electrical data

Выходной ток, макс.	4 A
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	$\geq 10 \text{ ГОм}$
Суммарный ток, макс.	8 A

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C

Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)
---------------------	--


Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза (CuSn6), подслоино никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	M4 (4 шт.)
Момент затяжки	0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
Момент затяжки	1,2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Размеры	155 x 58 x 28,5 mm

Connector Drawings



Порты ввода/вывода


Конт. 1: +24 В

Конт. 2: размыкающий


Конт. 3: 0 В

Конт. 4: замыкающий

Конт. 5: PE



Wiring Diagrams (Schematic)



I) СД зеленый

II) СД желтый