




Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Модуль лазера
Комплект поставки	Лазер Гайка M18x1 (2x)
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Возможность регулировки	Фокусное расстояние
Задатчик	Кольцо фокусировки

Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием

Electrical data

Выходная мощность, макс.	5 mW
Область фокусировки	100 мм ... ∞
Потребляемый ток, макс.	80 mA
Рабочая частота	Цифр.: до 500 кГц
Рабочее напряжение Ub	5...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-10...50 °C

Interface

Цифровые входы	Триггер
----------------	---------

Material

Защита поверхности	никелир.
Материал корпуса	Латунь, никелир. Стекло
Материал оптической головки	Алюминий, анодирован.

Mechanical data

Крепление	Гайка M18x1
Размеры	Ø 20 x 128 mm

Optical features

Вид излучения	Лазер, красный свет
Длина волны	635 nm
Класс лазера по IEC 60825-1	2M
Тип проекции	Линия, однородная


Range/Distance

Угол открытия, мин.	20°
---------------------	-----


Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Комплектующие заказываются отдельно.
Защита от неправильной полярности и переходных процессов/статического электричества, защита от перегрева и СД-индикатор сбоев

Connector Drawings




Wiring Diagrams (Schematic)



Help Views

Entfernung [mm] Distance [mm]	Liniendicke $1/e^2$ [μm] Line thickness $1/e^2$ [μm]
100	73
500	107
1000	189
2000	360

Warning Symbols



Лазерное излучение! – НЕ СМОТРЕТЬ НА ИСТОЧНИК ЛУЧА

И НЕ РАССМАТРИВАТЬ ЛУЧ ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ!

Класс лазера 1M/2M согласно DIN EN 60825-1