




1) Место присоединения шланга



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Область применения	Трубчатый датчик Распознавание жидкостей
Принцип действия	Головка оптического датчика
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Серия	T16
Форма	Трубчатый датчик Разъем 90°
Эталонное базовое устройство	BAE SA-0H-059-...

Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.80 mm
Длина кабеля L	1 m
Разъем	Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 1 m, PUR

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...60 °C

Remarks

Датчик эксплуатировать только на прозрачных шлангах.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Interface

Переключающий выход	для коммутирующего усилителя
---------------------	---------------------------------

Material

Активная поверхность, материал	Эпоксидный клей
Материал корпуса	PEEK
Материал оболочки	PUR


Mechanical data

Крепление	Винт M3
Размеры	20 x 8 x 25 mm
Ширина вилки	для шланга Ø 1,6 mm

Optical features

Вид излучения	СД красного света
Длина волны	665 nm
Оптическая особенность	Преломление света водой
Принцип действия, оптич.	Вилочный фоторелейный барьер
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа

Connector Drawings



Opto Symbols

