



Electrical connection

Гнезда разъема	8x M12x1-Гнездо, 4–конт., D-с кодированием
Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем (COM 1)	UPLINK: M12x1-Штекер, 4–конт., D-с кодированием
Типы кабеля по IEEE 802.3	Экранированная витая пара: как, мин. STP CAT5/STP CAT5e

Display/Operation

Входной ток, макс. при 24 В	130 mA
Рабочее напряжение U_b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Управление потоком	Полудуплекс / полный дуплекс (IEEE 802.33x-пауза)

Переключатели
BNI EIP-950-000-Z009-C07
Код заказа: BNI0089

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-6, вибрация	5...61 Гц, постоянная амплитуда 1 мм 61...500 Гц, постоянное ускорение 15 г
Степень защиты	IP67, в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Дополнительные интерфейсы	8 EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX
Интерфейс	Ethernet TCP/IP 10Base-T/ 100Base-TX

Material

Защита поверхности	Cu 15 µm Ni 15 µm
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да


Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
Крепление ленты заземления	M4
Размеры	68 x 32.4 x 224 mm

Remarks


см. краткое руководство

Connector Drawings



POWER IN (вход питания)

Конт. 1: +24 В
Конт. 2: +24 В
Конт. 3: 0 В
Конт. 4: 0 В



Ethernet (1xUp-,8xDownlink)

Конт. 1: Tx+
Конт. 2: Rx+
Конт. 3: Tx-
Конт. 4: Rx-