



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus E~ WEEE
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.20 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	ПВХ экранир. желтый, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	6
Количество проводников	6
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	1/2"-Гнездо, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	22 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	ПВХ
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



- Конт. 1: красный/белый
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: красный/желтый
- Конт. 5: красный/черный
- Конт. 6: красный/синий

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____