


Basic features

Комплект поставки	KIT USB, базовая станция
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus FCC WEEE UKCA

Electrical data

Вес батареи	67.2 g
Емкость аккумулятора	1320 mAh
Напряжение батареи	3.7 V
Тип батареи	Тип аккумуля.: литий-ион. 1400 мАч
Энергия аккумулятора	6 Wh

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	5...95 %
Степень защиты	IP42
Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Functional Characteristics

2D-коды	Aztec Code Китай Sensible Code Матрица данных MaxiCode Micro QR Code QR Code
Почтовые индексы	Royal Mail Code (RM4SCC) Postnet Planet Code Почта KIX Японская почта IMB Канадская почта Австралийская почта
Сгруппированные коды	PDF417 Micro PDF417 Macro PDF GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Composites

Штрих-коды	UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/ EAN/JAN (including P2 /P5) UPC/ EAN/JAN (including ISBN / Bookland & ISSN) UPC/ EAN Coupons Code 39 (including full ASCII) Code 39 Trioptic Code39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (Code 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT Code32 (Italian Pharmacode 39) Code 128 Code 128 ISBT Interleaved 2 of 5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post Code/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo code Code 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar Code 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
------------	---

Interface

Интерфейс	Bluetooth 3.0 (2,4 ГГц) USB
-----------	--------------------------------

Material

Соответствие RoHs	Китай ROHS EC ROHS
-------------------	-----------------------

Remarks

Состояние при поставке: Интерфейс USB RS232 с возможностью конфигурирования через кабель из принадлежностей.
Изготовитель Datalogic S.r.l.

Mechanical data

Вес	200 g
Защита от падения	≥ 18 падений 1,5 м на бетон
Размеры	163 x 41 x 91 mm

Optical features

Вид излучения прицельного устройства	2x СД Синий свет
Вид излучения, освещение	LED Красный свет
Посторонний свет, макс.	100000 Lux
Посторонний свет, мин.	0 Lux
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа

Range/Distance

Определение непосредственных маркировок	нет
Разрешение кода	Коды 2D: 7,5 миль Коды 1D: 4 мили
Расстояние считывания	Матрица данных: 18 см при 15 милях Матрица данных: 13 см при 10 милях PDF 417: 21 см при 10 милях EAN : 35 см при 13 милях Код 39: 40 см при 20 милях Код 39: 15 см при 5 милях
Угол считывания	Отклонение (рыскание): ±40° Наклон (крен): ±180° Питч: ±40°