




1) Оптическая ось



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Область применения	Вакуум (до 1 мкПа)
Принцип действия	Головка оптического датчика
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Серия	M6V
Форма	Цилиндр Оптика прямая
Эталонное базовое устройство	BAE SA-0H-059-...

Electrical connection

Разъем	Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.
--------	--

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Interface

Переключающий выход	для коммутирующего усилителя
---------------------	------------------------------

Remarks

Базовый объект (измерительная пластина): серый лист, 100 x 100, 90 % отражение, осевое приближение.
Витонное уплотнительное кольцо входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Material

Активная поверхность, материал	Эпоксидный клей
Материал корпуса	Высококачественная сталь

Mechanical data

Крепление	Гайка M6 Резьба M6
Размеры	Ø 9.5 x 35.5 mm

Optical features

Вид излучения	СД, инфракрасный
Длина волны	870 nm
Принцип действия, оптич.	Оптический щуп, энергетический
Самая маленькая деталь, типов.	0.1 mm
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Характеристика струи	расхождение

Range/Distance

Дальность действия	0...12 mm
Условное расстояние переключения sn	12 mm

Connector Drawings



Opto Symbols

