




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки



Basic features

Принцип действия	Носитель данных
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Стандарты	EPCglobal™ класс 1, покол. 2 ISO 18000-6C
Форма антенны	Диполь

Electrical data

Длительность хранения данных/лет	≥ 50
Поляризация	линейная
Предпочтительная область использования	860...940 MHz
Рабочая частота	860...940 MHz
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 55 °C: 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	MIL STD 810-F
EN 60068-2-6, вибрация	MIL STD 810-G
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	0 Bit
Память EPC, чтение/запись	128 Bit
Память TID, только для считывания	96 Bit
Тип памяти	EEPROM

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	15 x 12.5 x 80 mm
Снаряженная масса	12.5 g
Установка	на металл

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
для аппликации на металл