

## Basic features

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>cULus<br>E~<br>WEEE |
|---------------------------------------------|---------------------------|

## Electrical connection

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 5.00 mm $\pm 0.20$ mm                           |
| Кабель                                              | PUR black, 20.00 m, Drag chain compatible       |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D                                          |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D                                           |
| Кабель, циклы изгиба, мин.                          | 2 млн.                                          |
| Количество контактов                                | 5                                               |
| Количество проводников                              | 5                                               |
| Конфигурация штекера                                | прямой                                          |
| Разъем                                              | M12x1-Штекер, прямой, 5-конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника                                  | 0.34 mm <sup>2</sup>                            |
| Система                                             | Molded                                          |

## Electrical data

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A           |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 60 VDC / 60 VAC |

## Environmental conditions

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты                                        | IP67, IP68, IP69K |
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка        | 80 °C             |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 80 °C             |
| Температура кабеля, гибкая прокладка                  | -25...90 °C       |
| Температура кабеля, тяговая цепь                      | -25...60 °C       |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка           | -50...90 °C       |

## Interface

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Переключающий выход | действующий по принципу "исключающего ИЛИ" |
|---------------------|--------------------------------------------|

## Material

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Материал держателя контактов | PUR           |
| Материал контактов           | Brass         |
| Материал корпуса             | PUR           |
| Материал накладной гайки     | Die-cast zinc |
| Материал оболочки кабеля     | PUR           |

Провода с разъемами  
BCC M415-0000-2A-017-PX0534-200  
Код заказа: BCC0HM1

**BALLUFF**

#### Mechanical data


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Длина кабеля L        | 20.00 m                       |
| Момент затяжки        | 0,6 Нм                        |
| Оболочка кабеля, цвет | черный                        |
| Свойства кабеля       | пригодность для тяговых цепей |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Скорость перемещения, макс.,<br>тяговая цепь           | 200 m/min          |
| Ускорение, макс., тяговая цепь                         | 5 m/s <sup>2</sup> |
| Ход перемещения по вертикали, макс.,<br>тяговая цепь   | 5 m                |
| Ход перемещения по горизонтали,<br>макс., тяговая цепь | 5 m                |

#### Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
без содержания силикона  
Огнезащита по IEC 60332-2  
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

#### Connector Drawings



Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.  
Конт. 5: серый

#### Wiring Diagrams (Schematic)

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_  
5 \_\_\_\_\_