





1) Корпус, 2) Доступ к настройкам датчиков, 3) Крышка, 4) Крепежная пластина, 5) Уплотнительное кольцо, 6) Проход

Basic features

Комплект поставки	Крышка с защитным стеклом PMMA
	Кольцо круглого сечения Ø4,5x1,5
Краткое описание	Кольцо круглого сечения Ø73x3,0
	Проход соединительный M12
Применение	Монтажная пластина
	Гайка ISO 4032-M4 (2x)
	Винт ISO 4762-M4x30 (2x)
	Винт ISO 4762-M5x12
	Защитный корпус
	Резьбовая пробка M16
	Защитный корпус
	для оптоэлектронных датчиков
	BOS 23K

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...90 °C, без охлаждения

Material

Защита поверхности	черный анодированный
Материал	Алюминий, литье под давлением
Материал защитного стекла	PMMA
Материал уплотнительного кольца	FKM

Mechanical data

Активная поверхность	23,5 × 43 мм
Крепление	Винты Клеммы
Размеры	84,1 × 107 × 124,5 mm

Remarks

Комплектующие для охлаждения в комплект не входят